

**HOLEX****Pegamento instantáneo, 20 g, Tipo: BLACK****Datos de pedido**

Número de pedido	083361 BLACK
GTIN	4067263117728
Clase de artículo	02A

**Descripción****Ejecución:**

Uso universal para la unión entre distintos materiales. Endurecimiento rápido y uniones limpias y prácticamente invisibles. Endurecimiento por humedad ambiental. Pegamento rápido negro, muy adecuado para pegar materiales con diferentes coeficientes de dilatación. Es especialmente adecuado para **uniones combinadas, como metal con caucho o metal con plástico.**

**Nota:**

No suministrable en algunos países. No es posible el envío urgente.

**Descripción técnica**

Color	negro
Densidad	1,06 g/cm <sup>3</sup>
Resistencia a la tracción y al cizallamiento	18 - 28 N/mm <sup>2</sup>
Resistencia manual al cabo de	30 - 90 s
Forma	líquido
Viscosidad dinámica	2000 - 4000 mPas

Margen de temperatura de aplicación	-55 - 95 °C
Temperatura de almacenamiento	20 °C
Identificación de sustancia peligrosa	GHS07: Signo de exclamación
Base química	Cianoacrilato de etilo
Capacidad	20 ml
Atributo del nombre de producto	20 g
Tipo de producto	Pegamento rápido