

**WEKEM®****Adhesivo de gel de 2 componentes, ID del fabricante: 11****Datos de pedido**

Número de pedido	083389 11
GTIN	4260205366639
Clase de artículo	08G

**Descripción****Ejecución:**

**Adhesivo viscoelástico de 2 componentes** para la elaboración fácil y rápida para uniones firmes y duraderas. Endurecimiento a temperatura ambiente.

Adhesivo instantáneo de 2 componentes en forma de gel con gran capacidad de relleno de las fisuras (hasta 5 mm), incluso entre sustratos porosos y poco porosos. Posibilidad de trabajos por encima de la cabeza o en superficies verticales.

**Descripción técnica**

Resistencia a la tracción y al cizallamiento	14 - 16 N/mm <sup>2</sup>
intersticio máximo	5 mm
Base química	Cianoacrilato de etilo
Color	traslúcido
Resistencia manual al cabo de	2 - 3 min
Forma	Gel
Margen de temperatura de aplicación	-10 - 40 °C

Capacidad	11 g
Tipo de producto	Adhesivo de dos componentes