

Garant**Broca de puntear CN HSS-E-n.º 112000 con caja de plástico 90°, Sin revestimiento, Tipo: 6-12****Datos de pedido**

Número de pedido	112107 6-12
GTIN	4067263117735
Clase de artículo	11A

Descripción**Ejecución:**

Juego de brocas de puntear CN en caja de plástico.

Con superficies de arrastre según DIN 1835-B. Rectificado entre puntas precisamente centrado con labio transversal pequeño; con ello se consiguen un inicio de taladrado fácil y una elevada precisión de forma de la punta de centrado. Muy estable gracias a las ranuras receptoras de viruta cortas.

Contenido:

4 brocas de puntear CN-n.º 112000.

Contenido:

1 broca de puntear CN: Tam. 6; 8; 10; 12

Suministro:

Juego de brocas de centrar CN de 4 piezas con caja de plástico.

Nota:

Utilizar el número de revoluciones para el \varnothing de broca efectivo (no de forma generalizada para el \varnothing exterior de la broca).

Descripción técnica

\varnothing nominal D_c	10 mm
-----------------------------	-------

Ø nominal D _c	8 mm
Ø nominal D _c	12 mm
Ø nominal D _c	6 mm
Recubrimiento	Sin revestimiento
Material de corte	HSS E
Norma	Norma de fábrica
Tipo	N
Tolerancia Ø nominal	h6
Ángulo de punta	90 grados
Mango	DIN 1835 B con h6
Número de filos Z	2
anillo de color	sin
Tipo de producto	Broca de centrar

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	70 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	45 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	40 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	30 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	25 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	10 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	8 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	12 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado	8 m/min	M
CuZn	adecuado	80 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		

húmedo máximo

adecuado

Accesorios

Broca de puntear CN HSS-E90° N Ø DC h6 10 mm	112000 10
Broca de puntear CN HSS-E90° N Ø DC h6 12 mm	112000 12
Broca de puntear CN HSS-E90° N Ø DC h6 6 mm	112000 6
Broca de puntear CN HSS-E90° N Ø DC h6 8 mm	112000 8
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 10 mm	112060 10
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 12 mm	112060 12
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 6 mm	112060 6
Broca de puntear CN HSS-E-PM90° N Ø DC h6 8 mm	112060 8