

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 34-130****Datos de pedido**

Número de pedido	237000 34-130
GTIN	4047109178182
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para :**

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

**Nota:****Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 06T304

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	34-130
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 06T304
Clase	BK8425
Tipo	INOX

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

### Datos de usuario

	Uso	V <sub>c</sub>	Código ISO
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		