



Máscara de soldadura automática 3M™Speedglas™ G5-03 Pro VC, Color: BLACK



Datos de pedido

Número de pedido	098005 BLACK
GTIN	4064035137441
Clase de artículo	040

Descripción

Ejecución:

La máscara de soldadura 3M™ Speedglas™ G5-03 Pro está especialmente diseñada para soldadores versátiles. La máscara dispone de una **función táctil háptica para cambiar entre el modo de amolado y el de corte**. Se puede configurar con varios accesorios como una lámpara para el casco, protección para el cuello y protección para la cabeza. La diadema ergonómica favorece la gran comodidad de uso del casco bien equilibrado. Incluye filtro de soldadura G5-01/03VC (098006 G5-01/03). La 3M™ Speedglas™ **Variable Color Technology** permite una visibilidad y un control aún mejores del baño de soldadura. En el nivel oscuro se puede elegir entre tono natural, tono frío o tono cálido.

Campo visual filtro de soldadura: 73 x 109 mm.

Niveles de protección oscuros: 8 – 14.

Nivel claro: 3. Con batería de litio de 3 V (vida útil de 2000 horas).

Aplicación:

Especialmente adecuada para soldadores versátiles que tienen que amolar y cortar con frecuencia.

Norma:

EN ISO 16321; EN 379; EN 166

Descripción técnica

Clasificación según EN 379	1/1/1/2
Tipo batería	Ion de litio
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Quality Dress	G5-03 Pro VC
Color	negro
Tiempo de conmutación de claro a oscuro	0,1 ms
Tiempo de conmutación de oscuro a claro	500 - 1300 ms
Cantidad de baterías contenidas	1
Campo visual filtro de soldadura [mm]	73 × 109 mm
Tensión nominal	3 V
Tipo de producto	Máscara de soldadura