

Garant**Soporte de torneado de apriete, neutro, Tamaño de vástago / placa: 20/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	251712 20/16
GTIN	4045197649751
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Brida de sujeción	259038 2
Código ISO Soporte	MVVNN 2020K16
Anchura de función L_4 de los soportes neutros	10 mm
Plaquita de corte adecuada	VN.. 1604..
Tamaño de placa	16 mm
Tornillo para brida de sujeción	259021 1
Calzo	259031 39
Tornillo para calzo	259025 3
Longitud total L de los soportes neutros	125 mm
Voladizo L_1 de los soportes neutros	45 mm
Tamaño del mango	20 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	neutro
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	93 grados
Aplicación	Torneado longitudinal exterior

Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Aplicación	Refrentado
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo Tipo 39	259031 39
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX8	674248 TX8
Tornillo para brida de sujeción Tipo 1	259021 1
Tornillo para calzo Tipo 3	259025 3
Brida de sujeción Tipo 2	259038 2
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500