



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

Escalera de plataforma enchufable, Tipo: 1



Datos de pedido

Número de pedido	966286 1
GTIN	4031405520837
Clase de artículo	98G

Descripción

Ejecución:

Escalera de plataforma de un solo lado con 2 pasamanos de aluminio con plataforma trapezoidal. Con peldaños acanalados de 80 mm de profundidad (distancia entre peldaños de 235 mm), conexión de peldaño/larguero con brida cuádruple. Dispositivo antideslizamiento con 2 correas de poliéster de alta resistencia.

Con práctica bandeja portaobjetos (350 × 200 mm) y junta de guía "safe-cap". Ampliable de forma flexible con piezas enchufables opcionales, piezas enchufables con el n.º 966288.

Norma:

EN 131

Descripción técnica

Material	Aluminio
Longitud de escalera	1,43 m
Superficie de la base anchura	0,57 m
Bandeja portaobjetos existente	sí
Altura de plataforma sin baranda	0,69 m

Plataforma disponible	sí
transportable	no
Altura de trabajo aprox.	2,7 m
Transitabilidad	de un lado
Altura de los largueros	73 mm
Cantidad de peldaños, incluida plataforma	3
Pasamanos	2
Longitud L	1,43 m
Profundidad de peldaño/escalón	80 mm
Peso	9,5 kg
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	150 kg
Tipo de producto	Escalera de plataforma