



GÜNZBURGER STEIGTECHNIK

**Andamio rodante FlexxTower, Altura de plataforma: 2100mm****Datos de pedido**

Número de pedido	966305 2100
GTIN	4031405951013
Clase de artículo	98G

**Descripción****Ejecución:**

Andamio rodante hecho de tubo redondo de aluminio estable con piezas de marco soldadas. Con rodapiés de aluminio y marco de barandilla con recubrimiento de polvo y barandilla para la rodilla integrada para una protección contra caídas. Montaje y desmontaje sencillo y seguro de un nivel a otro por una sola persona mediante el método 3-T, para uso de hasta 2 personas. Montaje sin herramientas gracias a conexiones enchufables y cierres rápidos. El peso reducido de las piezas individuales permite una manipulación sencilla y un transporte y almacenamiento que ahorran espacio. Las piezas individuales pueden apilarse de forma compacta unas dentro de otras y utilizarse como carro de transporte. Con estabilizadores triangulares plegables con base giratoria para una gran flexibilidad y estabilidad, ideal también para el montaje junto a la pared o para moverse por pasillos estrechos.

Incluye 4 ruedas giratorias de Ø 125 mm, con freno de estacionamiento, introducción de carga centrada y husillos. Regulación de la altura con compensación de nivel.

**Norma:**

DIN EN 1004, Lastklasse/Gerüstgruppe 3, belastbar bis 2,0 kN/m<sup>2</sup>.

**Descripción técnica**

Altura de trabajo aprox.	4,1 m
--------------------------	-------

Altura del andamiaje	3,3 m
Altura de plataforma	2100 mm
transportable	sí
Número de roldanas	4
Anchura plataforma	1200 mm
Profundidad plataforma	600 mm
Peso	80 kg
Dimensión del transporte	1400×800×700 mm
Mobiliario de ascenso capacidad de carga	200 kg
Tipo de producto	Andamiaje