

**Roedora, Tipo: 7232466****Datos de pedido**

Número de pedido	078111 7232466
GTIN	4014586897677
Clase de artículo	03F

**Descripción****Ejecución:**

- **Gastos de explotación muy favorables gracias a la larga vida útil de los punzones y las matrices.**
- **Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio rápido y sin herramientas de punzones y matrices.**
- **Cambio del sentido de funcionamiento sin utilizar herramientas.**

Roedora de alta potencia con acción de leva ilimitada para huecos y recortes.

**Nota:**

Encontrará baterías adecuadas en el n.º 073851 – n.º 073858 o juego de inicio n.º 073863 – n.º 073867. Cargador en el n.º 073866.

**Descripción técnica**

Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Radio de la curva más pequeña	7 mm
Velocidad de corte	1,5 m/min
Grosor máximo de material acero 800 N/mm <sup>2</sup>	1,8 mm

Consumo de potencia	1700 W
Peso	3,6 kg
Frecuencia de red	50 Hz
Ancho de corte	14 mm
Número de carreras	820 min <sup>-1</sup>
Tensión de red	230 V
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Grosor máximo de material acero 400 N/mm <sup>2</sup>	3,5 mm
Quality Dress	BLK 3.5E
Tipo de producto	Roedora