

**Roedora, Tipo: 7232476****Datos de pedido**

Número de pedido	078111 7232476
GTIN	4014586897714
Clase de artículo	03F

**Descripción****Ejecución:**

- **Gastos de explotación muy favorables gracias a la larga vida útil de los punzones y las matrices.**
- **Sistema de cambio rápido QuickIN para el cambio rápido y sin herramientas de punzones y matrices.**
- **Cambio del sentido de funcionamiento sin utilizar herramientas.**

Roedora de alta potencia para el desmontaje y corte pesado.

**Nota:**

Encontrará baterías adecuadas en el n.º 073851 – n.º 073858 o juego de inicio n.º 073863 – n.º 073867. Cargador en el n.º 073866.

**Descripción técnica**

Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Peso	3,8 kg
Consumo de potencia	1700 W
Número de carreras	820 min <sup>-1</sup>
Quality Dress	BLK 5,0

Grosor máximo de material acero 400 N/mm <sup>2</sup>	5 mm
Radio de la curva más pequeña	90 mm
Tensión de red	230 V
Frecuencia de red	50 Hz
Vibraciones máximas según EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Velocidad de corte	1,3 m/min
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Grosor máximo de material acero 800 N/mm <sup>2</sup>	2,5 mm
Ancho de corte	8 mm
Tipo de producto	Roedora