

**Radio de batería / red, Tipo: 4933492344****Datos de pedido**

Número de pedido	073960 4933492344
GTIN	4058546417116
Clase de artículo	03L

Descripción**Ejecución:**

Robusta radio para obra, protegida contra salpicaduras de agua (IP54), para funcionamiento por corriente de la red y por batería. Radio Bluetooth con batería y potente sistema de audio.

- **Las tapas de los extremos que absorben los golpes protegen contra las caídas**
- **Conexión USB-C para la carga de dispositivos móviles**
- **Hasta 13 horas de funcionamiento con una batería Milwaukee de 18 V/5 Ah.**
- **Funcionamiento con baterías Milwaukee 18 V o con tensión de red de 230 V.**

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Suministro:

Incluido cable de red, 2 baterías tampón, cable de conexión AUX, sin baterías.

Descripción técnica

Peso	5 kg
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Altura	218 mm

Clase de protección IP	IP 54
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Interfaz	Interfaz USB
Tensión de batería	18 V
Anchura	228 mm
Tipo batería	Ion de litio
Quality Dress	M18RADDAB+G2-018V/-
Longitud	515 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo de producto	Radio