

metabo**Taladradora percutora, Tipo: SBE800-2****Datos de pedido**

Número de pedido	075710 SBE800-2
GTIN	4061792248243
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Taladrado de percusión con alta protección del usuario.**

Las taladradoras de impacto están equipadas con el acoplamiento de seguridad Metabo S-automatic. Cuando el taladro se bloquea, el accionamiento se desacopla mecánicamente de inmediato para minimizar el par de retroceso sobre el usuario.

- **Motor Metabo Marathon con protección contra el polvo patentada para una larga vida útil.**
- **Husillo con hexágono interior para puntas de destornillador para trabajar sin portabrocas.**

Rueda de ajuste para preseleccionar el número de revoluciones.

Suministro:

Incluye tuerca de apriete rápido, mango adicional, tope de profundidad y maletín de plástico.

Descripción técnica

Embalaje	Maleta de transporte
Peso	2,3 kg
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	20 mm
Velocidad de giro máxima 1.ª marcha	1200 min ⁻¹

Tensión de red	230 V
Ø máximo de taladrado espiral en acero	8 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Velocidad de giro máxima 2.ª marcha	3200 min ⁻¹
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Par máximo	10 Nm
Par máximo	26 Nm
Consumo de potencia	800 W
Frecuencia de red	50 Hz
Gama de sujeción del portabrocas	1,5 - 13 mm
Quality Dress	SBE 800-2
Ø máximo de taladrado espiral en madera	25 mm
Ø máximo de taladrado espiral en madera	40 mm
Número máximo de golpes	51200 min ⁻¹
Tipo de producto	Taladradora percutora