

metabo**Sierra de calar de batería sin batería, Tipo: ST18L90****Datos de pedido**

Número de pedido	078185 ST18L90
GTIN	4061792256170
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:**

Sierra de calar de batería, robusta y extremadamente práctica para **cortes precisos**.

- **Recorrido variable, elevación pendular y guía de la hoja de sierra a baja altura y apoyada en resortes.**
- **La función de soplado de viruta conmutable garantiza una visión clara de la interfaz.**
- **Circunferencia de agarre pequeña y superficie de agarre suave.**

El ayudante diario para sus trabajos de serrado: práctica sierra de calar con batería para cortes en madera de hasta 90 mm.

- **Función de soplado de viruta para una visión clara de la interfaz.**
- **Capacidad de succión, protección de reinicio.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Sin batería y cargador, incluida la boquilla de succión, el vidrio protector y las llaves hexagonales. Incluye protección contra astillado.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Vibraciones máximas según EN	8,7 m/s ²
Particularidad	circunferencia de agarre pequeña
Número de carreras	750 - 3000 min ⁻¹
ID del fabricante	ST 18 L 90
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Elevación pendular	cuádruple
Tensión de batería	18 V
Cambio de herramienta sin herramientas	sí, Metabo Quick
Forma constructiva	Forma de barra
Potencia máxima de la sierra acero	10 mm
Quality Dress	ASTS 18-26 AS
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Ajuste del inglete	sí
Peso	1,9 kg
Potencia máxima de la sierra madera	90 mm
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio
Tipo de producto	Sierra