

**metabo****Taladro-destornillador con batería de iones de litio, Tipo: 613155500****Datos de pedido**

|                   |                  |
|-------------------|------------------|
| Número de pedido  | 070260 613155500 |
| GTIN              | 4061792245839    |
| Clase de artículo | 03D              |

**Descripción****Ejecución:****Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.**

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por **una garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

**Ventaja:****100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.**

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

**Suministro:**

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías, cargador y metaBOX.

**Nota:**

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

## Descripción técnica

|   |   |
|---|---|
| Ø máximo de taladrado espiral en madera               | 40 mm   |
| Suministro de energía                                 | Funcionamiento con batería                            |
| Peso sin batería                                      | 0,9 kg  |
| Capacidad de la batería                               | 2 Ah  |
| Construcción del motor                                | sin escobillas  |
| Embalaje  | Metabox   |
| Quality Dress   | BS 18 L BL  |
| Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión     | Tipo CAS 18 V   |
| Par de giro máximo blando                             | 28 Nm   |
| Tipo batería  | Ion de litio  |
| Tensión de batería                                    | 18 V  |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 - 500 min <sup>-1</sup>                             |
| Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga | 0 - 1700 min <sup>-1</sup>                            |
| Par de giro máximo duro                               | 65 Nm   |
| Ø máximo de taladrado espiral en acero                | 13 mm   |
| Cantidad de baterías contenidas                       | 2   |
| Gama de sujeción del mandril                          | 1,5 - 13 mm   |
| Empleo típico   | Medium  |
| Tipo de producto                                      | Taladro-atornillador                                  |
| USP1  | 18V   |
| USP2  | Gama de sujeción de mandril rápida 1,5-13, en METABOX |

## Accesorios

|  |               |
|--|---------------|
| BateríaLi-Power Capacidad de la batería 2 Ah | 073870 2      |
| Cargador de batería Tipo ASC145              | 073890 ASC145 |
| Cargador de batería Tipo ASC55               | 073890 ASC55  |

Cargador de batería Tipo ASC55-8

073890 ASC55-8