

metabo**Taladro-destornillador de batería de iones de litio, Tipo: 602360650**

Datos de pedido

Número de pedido	070121 602360650
GTIN	4061792187863
Clase de artículo	03D

Descripción

Ejecución:

Taladro-destornillador de batería con motor sin escobillas y engranaje de dos velocidades.

Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.

Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

- **Taladro destornillador de batería con la máxima potencia para las aplicaciones más pesadas.**
- **Modo de impulsos conmutable para desatornillar tornillos fijos y taladrar en superficies lisas.**
- **Precision Stop: acoplamiento electrónico del par con mayor precisión para un trabajo exacto y sensible.**
- **Desconexión electrónica de seguridad: sin retroceso al bloquear las brocas, para una mayor protección del usuario.**

Ventaja:

100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías de iones de litio, cargador y metaBox.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Número máximo de golpes	38000 min ⁻¹
Par de giro máximo duro	130 Nm
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Empleo típico	Heavy Duty
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	16 mm
Tipo batería	Ion de litio
Tensión de batería	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Embalaje	Metabox
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2000
Capacidad de la batería	5,2 Ah
Construcción del motor	sin escobillas
Quality Dress	SB 18 LTX BL I
Cantidad de baterías contenidas	2
Par de giro máximo blando	65 Nm
Peso sin batería	2,5 kg
Tipo de producto	Atornillador de impacto

Accesorios

BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah

073870 5,2