



## Taladro-destornillador con batería de iones de litio, Tipo: 602358650



### Datos de pedido

Número de pedido	070260 602358650
GTIN	4061792187788
Clase de artículo	03D

### Descripción

#### Ejecución:

#### Taladro-destornillador de batería con y sin sistema Metabo Quick.

El **sistema Quick ahorra mucho tiempo** cuando se cambia con frecuencia entre taladrar y atornillar. En pocos segundos, el portabrocas con broca se cambia por el soporte para puntas con punta, sin herramientas.

Elija entre un **juego completo** con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la **máquina sin accesorios** si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado. Todas las baterías Metabo están cubiertas por **una garantía de 3 años**, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente **luz de trabajo LED** y el práctico **gancho para el cinturón**, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

#### Ventaja:

#### 100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

#### Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida, 2 baterías, cargador y metaBOX.

#### Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

## Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Tensión de batería	18 V
Gama de sujeción del mandril	1,5 - 13 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550 min <sup>-1</sup>
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2000 min <sup>-1</sup>
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Par de giro máximo duro	130 Nm
Tipo batería	Ion de litio
Capacidad de la batería	5,2 Ah
Empleo típico	Heavy Duty
Construcción del motor	sin escobillas
Peso sin batería	1,7 kg
Quality Dress	BS 18 LTX BL I
Cantidad de baterías contenidas	2
Embalaje	Metabox
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Par de giro máximo blando	65 Nm
Tipo de producto	Taladro-atornillador
USP1	18V
USP2	Gama de sujeción de mandril rápida 1,5-13, en METABOX

## Accesorios

Cargador de batería Tipo ASC145	073890 ASC145
Cargador de batería Tipo ASC55-8	073890 ASC55-8
Cargador de batería Tipo ASC55	073890 ASC55

BateríaLi-Power Capacidad de la batería 5,2 Ah

073870 5,2