



Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: D5

Datos de pedido

Número de pedido	465550 D5
GTIN	7640180531241
Clase de artículo	47C

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. **Lente de vidrio Leica** de alta calidad en una **carcasa de magnesio** especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Tecnología Power Range™ para mediciones de **hasta 150 m sin tablilla reflectante**. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano.

Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partir de la versión 4.3, Apple a partir de iPhone 4s). Elaboración fácil de esquemas.

Descripción técnica

Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 65
Alimentación eléctrica	iones de litio
Peso	180 g
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Interfaz	Interfaz Bluetooth

Longitud	144 mm
Búsqueda digital con zoom	cuádruple
Serie	DISTO™
Rosca para soporte	1/4 UNC pul
Anchura	60 mm
Consulta de la última medición	sí
Precisión de medición	± 1,0 mm
Alcance	200 m
Altura	24 mm
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Pieza final multifuncional	sí
Adición/sustracción	sí
Medición mínima / máxima	sí
Sensor de inclinación	360 grados
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Clase de láser según IEC 825-1	2
Tipo de producto	Distanciómetro