

**Sopladores de aire caliente, Tipo: 89504****Datos de pedido**

Número de pedido	078321 89504
GTIN	4007841089504
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Soplador de aire caliente de barra de alta calidad HM 2620 E para aplicaciones profesionales. Control electrónico con regulación continua del caudal de aire.

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Descripción técnica

Tensión de red	230 V
Frecuencia de red	50 Hz
Caudal de aire	150 - 500 l/min
Temperatura del aire	50 - 700 °C
Peso	840 g
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Consumo de potencia	2300 W
Quality Dress	HM 2620 E
Tipo de producto	Soplador aire caliente

