



Distanciómetro láser DISTO™, Tipo: X6



Datos de pedido

Número de pedido	465550 X6
GTIN	7640180531258
Clase de artículo	47C

Descripción

Ejecución:

Carcasa de plástico resistente a los golpes con teclado simbólico fácil de manejar. **Lente de vidrio Leica** de alta calidad en una **carcasa de magnesio** especialmente estable y resistente a altas temperaturas. Pantalla en color iluminada y rotatoria para la legibilidad óptima. Tecnología Power Range™ para mediciones de **hasta 150 m sin tablilla reflectante**. Clase de láser 2 comprobada según ISO 16331-1.

Función:

IP65: Existe protección contra chorros de agua desde todas las direcciones y protección contra la penetración de polvo (estanco al polvo), así como la protección completa contra el contacto.

Suministro:

Bolsa protectora y cordel de mano.

Nota:

Transferencia de datos vía Bluetooth® Smart, también en Smartphone mediante app Leica "DISTO™ Plan" (Android a partir de la versión 4.3, Apple a partir de iPhone 4s). Elaboración fácil de esquemas.

Descripción técnica

Búsqueda digital con zoom	cuádruple
Longitud	155 mm
Serie	DISTO™
Anchura	68 mm
Medición indirecta (Pitágoras)	sí
Adición/sustracción	sí
Medición mínima / máxima	sí
Interfaz	Interfaz Bluetooth
Peso	230 g
Sensor de inclinación	360 grados
Tipo batería	Ion de litio
Clase de protección IP	IP 65
Altura	25 mm
Rosca para soporte	1/4 UNC pul
Precisión de medición	± 1,0 mm
Alimentación eléctrica	iones de litio
Consulta de la última medición	sí
Cálculo de superficies y volúmenes	sí
Alcance	250 m
Pieza final multifuncional	sí
Suministro de energía	Funcionamiento con batería
Lectura conmutable	mm / pulgadas
Clase de láser según IEC 825-1	2
Tipo de producto	Distanciómetro