

**Sopladores de aire caliente, Tipo: 89672****Datos de pedido**

Número de pedido	078321 89672
GTIN	4007841089672
Clase de artículo	07E

**Descripción****Ejecución:**

**Surtido de sopladores de aire caliente HM 2320 EKF** en maleta de plástico, compuesto de:

- **Soplador de aire caliente en forma de pistola con regulación gradual del caudal de aire, cuatro programas de memoria, indicación digital de la temperatura y del calor residual, función LOC, manejo monomanual.**
- **Boquilla reductora de 9 mm, boquilla ancha de 50 mm, boquilla de reflexión, juego de mangueras encogibles de 100 piezas.**

**Aplicación:**

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

**Descripción técnica**

Peso	960 g
Temperatura del aire	80 - 650 °C
Tensión de red	230 V
Embalaje	Maleta de transporte

Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Quality Dress	HM 2320 EKF
Caudal de aire	150 - 500 l/min
Ejecución	Surtido
Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia	2300 W
Tipo de producto	Soplador aire caliente