

**Sopladores de aire caliente, Tipo: 89610****Datos de pedido**

Número de pedido	078321 89610
GTIN	4007841089610
Clase de artículo	07E

Descripción**Ejecución:**

Soplador de aire caliente regulado electrónicamente HM 2120 E, ajuste del caudal de aire de 150 a 500 l/min en 3 niveles. Se puede pedir como versión en surtido o 0.

Aplicación:

Para soldadura y deformación de plásticos, contracción, decapado de pintura, soldeo, secado, descongelado.

Descripción técnica

Frecuencia de red	50 Hz
Consumo de potencia	2200 W
Temperatura del aire	80 - 630 °C
Suministro de energía	Funcionamiento con alimentación de red
Quality Dress	HM 2120 EKF
Tensión de red	230 V

Peso	850 g
Ejecución	Surtido
Embalaje	Maleta de transporte
Tipo de producto	Soplador aire caliente