


Destornillador ESD para ranura, Cantidad de herramientas: 5**Datos de pedido**

Número de pedido	973195 5
GTIN	4067263118244
Clase de artículo	91A

Descripción**Ejecución:**

Surtidos de herramientas corrientes en el inserto de espuma rígida ESD. La espuma, de poro cerrado, es resistente al aceite y no absorbe ningún tipo de líquido. **La capa de cubierta es de color antracita, la inferior de color gris como contraste de color** señala la falta de herramientas.

Suministro:

Inserto de espuma rígida ESD, vacío, n.º 973200 tam. 973195: 1 ud.

Destornillador para ranuras PB SWISS TOOLS ESD n.º 660050 tam. 2,5; 3,5; 4; 5,5; 6,5: 1 ud. cada

Descripción técnica

Profundidad	250 mm
Cantidad de herramientas	5
Profundidad en G	10
Anchura en G	8
Ejecución	con destornillador
Anchura	200 mm
Características espuma rígida LD45, grosor	30 mm

Grado de llenado de un cajón en G	8×10
propiedad electrostática	EGB/ESD
Tipo de producto	Inserto de espuma rígida

Accesorios

Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentesESD Anchura de filo b 2,5 mm	660050 2,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentesESD Anchura de filo b 3,5 mm	660050 3,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentesESD Anchura de filo b 4 mm	660050 4
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentesESD Anchura de filo b 5,5 mm	660050 5,5
Destornillador para cabeza ranurada, con mango SwissGrip de 2 componentesESD Anchura de filo b 6,5 mm	660050 6,5
Inserto de espuma rígida vacío para juegos de herramientasESD adecuado para surtido de espuma rígida 973195	973200 973195