

**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK2730, Denominación tipo W29: 24-200****Datos de pedido**

Número de pedido	237080 24-200
GTIN	4047109101029
Clase de artículo	24T

**Descripción****Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Nota:****Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 05T304

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/rev,**Descripción técnica**

Denominación	24-200
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Clase	BK2730
Tipo	INOX
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		