


**TNMG 160404, Clase: CA6525**

**Datos de pedido**

Número de pedido	251582 CA6525
GTIN	4960664472062
Clase de artículo	25E

**Descripción técnica**

Radio angular	0,4 mm
Profundidad de corte $a_p$	0,8 - 4 mm
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	60 - 220 m/min
Avance $f$	0,1 - 0,35 mm/rev,
Rompevirutas	MS
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	TNMG 160404
Número de cambios/cortes	6

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado