

Garant
DC. T 11T302, Clase: HU7310


Datos de pedido

Número de pedido	260458 HU7310
GTIN	4045197669582
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T302 HU7310 Clase: HU7310
 Rompevirutas: AM
 Tolerancia: G
 Profundidad de corte a_p : 0,1 - 4 mm
 Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 350 - 600 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	AM
Condición de corte	continuo
Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Aplicación principal	N
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min

Radio angular	0,2 mm
Clase	HU7310
Asignación fino/desbaste	Desbastado
Asignación fino/desbaste	Acabado
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Recubrimiento	Sin revestimiento
Código ISO plaquita de corte	DCGT 11T302
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado