



## Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK2730, Denominación tipo W29: 34-200



### Datos de pedido

Número de pedido	237080 34-200
GTIN	4047109101043
Clase de artículo	24T

### Descripción

#### Idóneo para :

N.º 236650; 236660; 236685; 236686

#### Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 06T304

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,15 mm/rev,

### Descripción técnica

Denominación	34-200
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,15 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 06T304
Clase	BK2730
Tipo	INOX
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
INOX < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		