



**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK7710, Denominación tipo W29: 24-110**

**Datos de pedido**

Número de pedido	236980 24-110
GTIN	4047109085695
Clase de artículo	24T

**Descripción**
**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Nota:**

**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

Tipo: Aluminio; CuZn

Código ISO plaquita de corte: WOEX 05T304

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/rev,

**Descripción técnica**

Denominación	24-110
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Clase	BK7710
Tipo	Aluminio; CuZn
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Aluminio, plásticos	adecuado	600 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	300 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	250 m/min	N
CuZn	adecuado	300 m/min	N
Grafito, PRFV, CFRP	adecuado con restricciones	150 m/min	N
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		