

Garant**Juego de mandrinado de precisión Ø 9,75 – 164 mm, Unión: HSK63****Datos de pedido**

Número de pedido	237541 HSK63
GTIN	4045197608512
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Para **Ø 9,75 – 164 mm**, con cabezal de mandrinado n.º 237546, barra de mandrinar y accesorios en la maleta. **Ampliable** con puente n.º 237560 hasta **Ø 320 mm**.

Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.

Aplicación:

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Barras de mandrinar y soportes de plaquita con plaquita ISO adecuada tipo **CC..0602**.

Suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 237546 HSK63

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm);

n.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 puente: N.º 237647 para la ampliación de Ø de 86 – 164 mm.

1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06

1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Descripción técnica

Unión	HSK63
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Barra de mandrinar ajustable	237640
Barra de mandrinar	237632
Barra de mandrinar	237630
Cabezal de husillo Ø 9,75 – 320 mm Unión HSK63	237546 HSK63
Barra de mandrinar	237636
CC. T 060204 Clase CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrinar ajustable	237642
Barra de mandrinar	237634
Soporte de plaquita para puentes Tipo 06	237564 06
Puente	237647
Juego sin asiento Ø 9,75 – 164 mm	237569