

**Eslinga redonda, violeta, 1000 kg, Longitud útil: 3m****Datos de pedido**

Número de pedido	086240 3
GTIN	4049924500124
Clase de artículo	08Z

**Descripción****Ejecución:**

Eslingas extremadamente resistentes (EN 1492-2) con recubrimiento simple sin costuras y resistente a la fricción.

**Aplicación:**

Para la elevación y el desplazamiento de componentes.

**Nota:**

Solo se puede suministrar hasta las siguientes cargas de elevación: 150 t (poliéster), 180 t (Dyneema).

**Descripción técnica**

Longitud de perímetro	6 m
Longitud útil	3 m
Anchura de la eslinga	46 mm
Capacidad de carga sencillamente directo WLL	1000 kg
Capacidad de carga sencillamente acordonado WLL	1000 kg
Capacidad de carga doble WLL hasta 7°	2000 kg
Capacidad de carga doble WLL 7° – 45°	1400 kg
Capacidad de carga doble WLL 45° – 60°	1020 kg
Tipo de producto	Eslinga redonda

