


**Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 24-030**

**Datos de pedido**

Número de pedido	236930 24-030
GTIN	4047109179295
Clase de artículo	24T

**Descripción**
**Idóneo para :**

N.º 236630; 236635; 236650; 236660; 236685; 236686

**Nota:**

**Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.**

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: ST900

Código ISO plaquita de corte: WOEX 05T304

Avance f en acero < 900 N/mm<sup>2</sup>: 0,14 mm/rev,

**Descripción técnica**

Denominación	24-030
Avance f en acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	0,14 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 05T304
Clase	BK8425
Tipo	ST900
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
Acero < 500 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm <sup>2</sup>	adecuado	200 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		