

Garant**Cabezal de husillo Ø 9,75 – 320 mm, Unión: BT40****Datos de pedido**

Número de pedido	237546 BT40
GTIN	4045197608543
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Como monobloque o con unión HW63. Con alimentación interna de refrigerante.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Refrigeración interior: sí

Ø exterior D₁: 63 mm

Longitud útil L₁: 81 mm

Longitud de voladizo A: 91 mm

Descripción técnica

Unión	BT40
Ø exterior D ₁	63 mm
Longitud útil L ₁	81 mm
Longitud de voladizo A	91 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo