



Plaquita de corte KOMET® Unisix®, BK8425, Denominación tipo W29: 10-130



Datos de pedido

Número de pedido	237000 10-130
GTIN	4047109178120
Clase de artículo	24T

Descripción

Idóneo para :

N.º 236630; 236635; 236650

Nota:

Los valores aproximados de aplicación se refieren al KUB Trigon®.

Debido a la geometría de corte especial, solo se pueden emplear para brocas macizas KOMET KUB® de corte a la derecha.

Tipo: INOX

Código ISO plaquita de corte: WOEX 030204

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,08 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	10-130
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,08 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	WOEX 030204
Clase	BK8425
Tipo	INOX

Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		