

Garant**Cabezal de husillo Ø 9,75 – 320 mm, Unión: HSK63****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 237546 HSK63 |
| GTIN | 4045197608550 |
| Clase de artículo | 29W |

Descripción**Ejecución:**

Como monobloque o con unión HW63. Con alimentación interna de refrigerante.

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Refrigeración interior: sí

Ø exterior D₁: 63 mm

Longitud útil L₁: 72 mm

Longitud de voladizo A: 96 mm

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|------------------------|
| Longitud útil L ₁ | 72 mm |
| Ø exterior D ₁ | 63 mm |
| Unión | HSK63 |
| Longitud de voladizo A | 96 mm |
| Refrigeración interior | sí |
| Tipo de producto | Herramienta de husillo |

