

**DC. T 11T304, Clase: CA6525****Datos de pedido**

Número de pedido	260490 CA6525
GTIN	4960664492046
Clase de artículo	25E

Descripción

DC. T 11T304 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: GK
 Tolerancia: M
 Profundidad de corte a_p : 0,5 - 3 mm
 Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 50 - 140 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Rompevirutas	GK
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T304
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado