

Garant**DC. T 11T308, Clase: CB7010**

Datos de pedido

Número de pedido	260464 CB7010
GTIN	4045197669780
Clase de artículo	21G

Descripción

DC. T 11T308 CB7010 Clase: CB7010
Rompevirutas: SM
Tolerancia: M
Profundidad de corte a_p : 0,2 - 2 mm
Avance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal: 90 - 240 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación secundaria	70 - 180 m/min
Aplicación principal	P
Velocidad de corte v_c aplicación principal	90 - 240 m/min
Aplicación secundaria	M
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,2 - 2 mm

Condición de corte	continuo
Rompevirutas	SM
Radio angular	0,8 mm
Clase	CB7010
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cermet
Código ISO plaquita de corte	DCMT 11T308
Número de cambios/cortes	2
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado