

**Taladro destornillador sin batería, Tipo: 602360650****Datos de pedido**

Número de pedido	070122 602360650
GTIN	4061792188174
Clase de artículo	03D

Descripción**Ejecución:****Taladro destornillador de batería, con motor sin escobillas y engranaje de dos marchas.**

Elija entre un juego completo con 2 baterías, cargador y robusto maletín de plástico o la máquina sin accesorios si ya tiene algunas baterías. Por supuesto, también puede comprar baterías y cargadores por separado.

Todas las baterías Metabo están cubiertas por una garantía de 3 años, independientemente del número de ciclos de carga.

Otros detalles, como la potente luz de trabajo LED y el práctico gancho para el cinturón, proporcionan aún más comodidad durante el trabajo.

Ventaja:**100 % de compatibilidad de las baterías, ahora también entre fabricantes.**

Todos los dispositivos de 18 V y baterías de los socios CAS son 100 % compatibles entre sí. CAS significa Cordless Alliance System.

Suministro:

Incluye portabrocas de sujeción rápida sin batería, cargador y maleta de transporte.

Nota:

Encontrará baterías y cargadores adecuados en los n.º 073870 – 073890.

Descripción técnica

Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Tipo CAS 18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Construcción del motor	sin escobillas
Embalaje	Metabox
Ø máximo de taladrado espiral en hormigón	16 mm
Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 550

Hoja de datos

Número de revoluciones en régimen de marcha sin carga	0 - 2000
Tipo batería	Ion de litio
Ø máximo de taladrado espiral en acero	13 mm
Quality Dress	SB 18 LTX BL I
Empleo típico	Heavy Duty
Número máximo de golpes	38000 min ⁻¹
Tensión de batería	18 V
Gama de sujeción del mandril	1,5 mm
Peso sin batería	2,5 kg
Ø máximo de taladrado espiral en madera	68 mm
Par de giro máximo duro	130 Nm
Par de giro máximo blando	65 Nm
Tipo de producto	Atornillador de impacto