



DCMT 070202, Clase: CA6525



Datos de pedido

Número de pedido	260481 CA6525
GTIN	4960664491988
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Radio angular	0,2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	50 - 140 m/min
Profundidad de corte a_p	0,5 - 3 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	M
Rompevirutas	GK
Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DCMT 070202
Número de cambios/cortes	2

Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado