

**Garant**
**Cabezal de ajuste de precisión HW, Unión: HW50**

**Datos de pedido**

Número de pedido	237600 HW50
GTIN	4045197675972
Clase de artículo	29W

**Descripción**
**Ejecución:**
**Precisión de aproximación 0,002 mm en el Ø sobre el nonio.**
**Aplicación:**

De preferencia con plaquita n.º 237695 - 237698.

Con asiento n.º 237651 – 237656.

**Nota:**

Soporte de plaquita 237604 5 para ampliación al intervalo de Ø de 84,9 a 105,1.

Soporte de plaquita 237604 5 para ampliación al intervalo de Ø de 104,9 a 134,1.

Soporte de plaquita 237604 5 para ampliación al intervalo de Ø de 104,9 a 134,1.

**Descripción técnica**

Unión	HW50
Longitud útil L <sub>1</sub>	90 mm
Plaquita de corte adecuada	CC..09T3..
Tornillo para plaquita	237606 Tam. 2
Ø intervalo de husillo	66,9 - 87,1 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

