

Garant
Cabezal de husillo Ø 9,75 – 88,1 mm, Unión: HW63

Datos de pedido

Número de pedido	237591 HW63
GTIN	4045197608444
Clase de artículo	29W

Descripción
Ejecución:

Como monobloque o con unión HW63. Con alimentación interna de refrigerante. Modo de construcción compacto.

Aplicación:

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO **tipo CC..0602...**

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Refrigeración interior: sí

Ø exterior D₁: 55 mm

Longitud de voladizo A: 50 mm

Descripción técnica

Ø exterior D ₁	55 mm
Unión	HW63
Longitud de voladizo A	50 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

