

**Garant**
**Cabezal de husillo Ø 9,75 – 88,1 mm, Unión: SK40**

**Datos de pedido**

Número de pedido	237591 SK40
GTIN	4045197608451
Clase de artículo	29W

**Descripción**
**Ejecución:**

Como monobloque o con unión HW63. Con alimentación interna de refrigerante. Modo de construcción compacto.

**Aplicación:**

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO **tipo CC..0602...**

**Recomendación:**

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Refrigeración interior: sí

Ø exterior D<sub>1</sub>: 55 mm

Longitud útil L<sub>1</sub>: 69 mm

Longitud de voladizo A: 90 mm

**Descripción técnica**

Unión	SK40
Longitud útil L <sub>1</sub>	69 mm
Ø exterior D <sub>1</sub>	55 mm
Longitud de voladizo A	90 mm
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

