

Garant**Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 5×D, Ø DC m7: 31mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 234015 31 |
| GTIN | 4045197697332 |
| Clase de artículo | 21S |

Descripción**Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

Tolerancia de perforación: -0,1 / +0,35 mm

Descripción:

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

Aplicación:

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

Texto publicitario uso:

Con plaquitas N.º GG2340 - GG2389.

Idóneo para:

Plaquitas SOGX 100408.

Recomendación:

En el inicio del taladrado reducir el avance al 70 %.

Nota:

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

Descripción técnica

| | |
|------------------------------|-------------|
| Longitud útil L ₁ | 155 mm |
| Código ISO plaquita de corte | SOGX 100408 |
| Ø de mango D _s | 40 mm |
| Número de filos Z | 1 |

| | |
|---|--|
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 10IP (2,8 Nm) |
| Longitud del mango L_s | 68 mm |
| Serie | Power Drill |
| \varnothing nominal D | 31 |
| para \varnothing pulgadas | 1 7/32 pul |
| Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$ | 0,25 mm |
| Longitud de voladizo L_A | 179 mm |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6535 |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6640 |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB630 |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno | HB6810 |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D |
| Mango | ISO 9766 |
| Empleo de taladro | centrado con restricciones |
| Empleo de taladro | abombado con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado transversal con restricciones |
| Empleo de taladro | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro | salida inclinada con restricciones |
| Empleo de taladro | inicio de taladrado inclinado con restricciones |
| Refrigeración interior | sí |
| Estrategia de arranque de virutas | HPC |
| Tipo de producto | Brocas de plaquitas reversibles |

Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas
Accionamiento 10IP

239700 10IP

674252 10IP

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx Plus® 10IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado
2,8 Nm

211750 2,8