

Garant**Barra de mandrinar ajustable****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 237640 |
| GTIN | 4045197581488 |
| Clase de artículo | 29W |

Descripción**Ejecución:**

Ø mango 16 mm. Con refrigeración interior.

L = longitud máxima de mandrinado.**Descripción técnica**

| | |
|----------------------------|------------------------|
| Plaquita de corte adecuada | CC..0602.. |
| Longitud L | 85 mm |
| Longitud l | 115 mm |
| Intervalo de Ø | 29,75 - 48,1 mm |
| Tipo de producto | Herramienta de husillo |