

**Garant****Broca maciza de plaquitas reversibles GARANT Power Drill Mango combinado, 5×D, Ø DC m7: 32,5mm****Datos de pedido**

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 234015 32,5   |
| GTIN              | 4045197697363 |
| Clase de artículo | 21S           |

**Descripción****Ejecución:**

Los canales de refrigeración torcidos proporcionan la máxima estabilidad, ya que el núcleo de la broca no está debilitado.

**Tolerancia de perforación:** -0,1 / +0,35 mm

**Descripción:**

Para rendimiento y exactitud dimensional máximos. También en situaciones de perforación difíciles hasta 5 × D.

**Aplicación:**

Con plaquitas n.º 234030 - 234098.

**Texto publicitario uso:**

Con plaquitas N.º GG2340 - GG2389.

**Idóneo para:**

Plaquitas SOGX 110509.

**Recomendación:**

**En el inicio del taladrado** reducir el avance al 70 %.

**Nota:**

Se pueden suministrar otras medidas intermedias en dimensiones 1/10 a petición.

**Descripción técnica**

|   |                      |
|---|----------------------|
| Ø de mango D <sub>s</sub>               | 40 mm                |
| Número de filos Z                       | 1                    |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 239700 15IP (2,8 Nm) |
| Longitud útil L <sub>1</sub>            | 165 mm               |

|   |  |
|---|--|
| Código ISO plaquita de corte                            | SOGX 110509                                      |
| Longitud del mango $L_s$                                | 68 mm  |
| Serie   | Power Drill                                      |
| Ø nominal D   | 32,5   |
| para Ø pulgadas   | 1 9/32 pul                                       |
| Límite de ajuste máximo $V_{m\acute{a}x}$               | 0,25 mm  |
| Longitud de voladizo $L_A$                              | 190 mm   |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno            | HB6535   |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno            | HB6640   |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno            | HB630  |
| Tipo de plaquita de corte para corte interno            | HB6810   |
| Profundidad de taladrado para brocas de plaquitas hasta | 5×D  |
| Mango   | ISO 9766   |
| Empleo de taladro                                       | centrado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                                       | abombado con restricciones                       |
| Empleo de taladro                                       | taladrado transversal con restricciones          |
| Empleo de taladro                                       | taladrado de piezas en paquete con restricciones |
| Empleo de taladro                                       | salida inclinada con restricciones               |
| Empleo de taladro                                       | inicio de taladrado inclinado con restricciones  |
| Refrigeración interior                                  | sí   |
| Estrategia de arranque de virutas                       | HPC  |
| Tipo de producto  | Brocas de plaquitas reversibles                  |

## Accesorios

Juego de tornillos de apriete Torx Plus® 10 piezas  
Accionamiento 15IP

239700 15IP

674252 15IP

Punta de precisión para Torx Plus®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil  
Torx Plus® 15IP

Destornillador dinamométrico, ajustado fijo Par ajustado  
2,8 Nm

211750 2,8