

Garant**Juego de mandrinado de precisión Ø 9,75 – 88,1 mm, Unión: SK40****Datos de pedido**

Número de pedido	237586 SK40
GTIN	4045197608413
Clase de artículo	29W

Descripción**Ejecución:**

Con cabezal de mandrinado n.º 237591, barras de mandrinar y accesorios en la maleta. **Precisión de ajuste 0,01 mm por línea divisoria / mediante nonio 0,002 mm en el Ø.**

Ajuste de Ø con holgura de inversión mínima.

Para Ø 9,75 – 88,1 mm

Aplicación:

Para barras de mandrinar con Ø de mango 16 mm y puentes de taladrado de precisión. Con plaquita reversible ISO **tipo CC..0602...**

Suministro:

1 cabezal de mandrinado: N.º 237591 SK40

1 barra de mandrinar de cada (longitud máx. de mandrinado): N.º 237630 Ø 9,75 – 15,1 mm (30 mm); n.º 237632 Ø 14,75 – 20,1 mm (51 mm);

n.º 237634 Ø 19,75 – 25,1 mm (72 mm); n.º 237636 Ø 24,75 – 30,1 mm (82 mm).

1 barra de mandrinar de cada(longitud máx. de mandrinado): N.º 237640 Ø 29,75 – 48,1 mm (85 mm); n.º 237642 Ø 47,75 – 88,1 mm (85 mm).

1 soporte de plaquita para puente: N.º 237564 06

1 plaquita: N.º 260052 tam. CU7010 (CCMT 060204)

Pieza de repuesto:

Tornillo para plaquita de corte n.º 219830.

Recomendación:

De preferencia con plaquitas n.º 237695 y n.º 237696.

Descripción técnica

Unión	SK40
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Herramienta de husillo

Accesorios

Barra de mandrinar	237632
Barra de mandrinar ajustable	237640
Barra de mandrinar	237634
Barra de mandrinar	237636
Barra de mandrinar ajustable	237642
Cabezal de husillo Ø 9,75 – 88,1 mm Unión SK40	237591 SK40
CC. T 060204 Clase CU7010	260052 CU7010
Barra de mandrinar	237630
Juego sin asiento Ø 9,75 – 88,1 mm	237599