

Garant
Cortador doble HW, Unión: HW63

Datos de pedido

Número de pedido	237610 HW63
GTIN	4045197676757
Clase de artículo	20N

Descripción
Ejecución:

El cabezal de dos filos está compuesto por un cuerpo de base y un soporte de plaquita.

Conexión con interfaz HW.

Filos regulables separadamente.

Con husillos sincronizados a petición.

Aplicación:

Para ensanchar perforaciones existentes.

Refrigeración interior: sí

Plaquita de corte adecuada: CC..1204..

Longitud útil L₁: 110 mm

Ø intervalo de husillo: 86,5 - 115,5 mm

Tornillo para plaquita: 219864

Descripción técnica

Longitud útil L ₁	110 mm
Plaquita de corte adecuada	CC..1204..
Tornillo para plaquita	219864
Ø intervalo de husillo	86,5 - 115,5 mm
Unión	HW63
Refrigeración interior	sí

Tipo de producto

Cortador doble