



Cortatubos INOX (VA) / cobre, para Ø exterior tubo a: 42mm



Datos de pedido

Número de pedido	819451 42
GTIN	4039976020855
Clase de artículo	86A

Descripción

Ejecución:

Forma constructiva rígida para exigencias elevadas y guía del husillo estable, por medio de 2 o 4 rodillos de guía, y la precisión del alojamiento de rodillos de guía / cuchilla garantizan un funcionamiento exacto y un corte recto.

Aplicación:

Especialmente apto para cortar tubos de VA y cobre con un grosor de pared de hasta 4 mm.

Descripción técnica

Ø de la moleta	20 mm
para Ø exterior tubo	6 - 42 mm