

**Localizador, Tipo: GMS120-27****Datos de pedido**

Número de pedido	465570 GMS120-27
GTIN	4053423255331
Clase de artículo	46T

Descripción**Ejecución:**

Localización fiable de objetos hasta una profundidad de 120 mm. Tres modos de detección (construcción en seco, metal, modo para cables bajo tensión) para diversas aplicaciones. Detección más fiable de objetos mediante señal visual y acústica. Indicación precisa del centro del objeto. El centro del objeto buscado se puede marcar sencillamente a través del orificio de marcado. Pantalla iluminada de gran tamaño. Superficie Softgrip para una mejor sujeción.

Función:

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

Aplicación:

Materiales detectables: metales férricos, metales no férricos, subestructuras de madera, cables bajo tensión.

Suministro:

Pila n.º 081551 tam. LR6, bolsa protectora.

Descripción técnica

Profundidad de registro acero	100 mm
-------------------------------	--------

Profundidad de registro cobre	120 mm
Profundidad de registro madera	30 mm
Clase de protección IP	IP 54
Peso	270 g
Capacidad de medición	120 mm
Suministro de energía	con pilas
Anchura	113 mm
Altura	78 mm
Longitud	208 mm
N.º de artículo pilas/baterías incluidas	081551 LR6
Profundidad de registro cables bajo tensión	50 mm
Tipo de producto	Localizador