

Ducha ocular montada en pared/mesa, Tipo: 713



Datos de pedido

Número de pedido	984151 713
GTIN	4251138218058
Clase de artículo	97S

Descripción

Ejecución:

Duchas oculares para interiores con cabezales de ducha de alto rendimiento para un chorro de agua limitado y uniforme. Con regulador de caudal automático integrado para la altura correcta del chorro independientemente de la presión del agua, así como antirretorno integrado para proteger la red de agua potable. Los manguitos de goma alrededor del cabezal de ducha protegen a la persona que solicita asistencia de lesiones por impacto. Las cubiertas de polvo se abren automáticamente cuando la presión del agua activa el lavado de ojos. Los grandes agujeros en los cabezales de ducha evitan el agua estancada y, por lo tanto, la calcificación. Con un cabezal de ducha, 45° en ángulo.

Norma:

DIN EN 15154-2:2006, ANSI Z358.1-2015, DVGW NW-0417CL0263.

Descripción técnica

Presión del flujo	2,5 - 5 bar
Valor del flujo	7 l/min
Presión del flujo	36,26 - 72,52 psi
Situación de montaje	montada en la pared

Hoja de datos

Situación de montaje	montada en la mesa
Conexión rosca BSP	1/2 IG pul
Profundidad	65 mm
Longitud de manguera	1500 mm
Altura	270 mm
Función	Ducha ocular
Función	Ducha de mano
Anchura	65 mm
Peso	0,85 kg
Tipo de producto	Ducha ocular