

**Cámara de inspección con batería, Denominación del fabricante: GIC12V****Datos de pedido**

Número de pedido	492710 GIC12V
GTIN	4059952657240
Clase de artículo	03B

**Descripción****Ejecución:**

- Pantalla de LCD en color de 127 mm / 5 pulgadas.
- Rotación automática de la imagen (función "Up is Up"™).
- Transmisión de imágenes y vídeos directamente mediante cable USB o tarjeta MicroSD.

Cámaras de inspección compacta con batería para inspecciones visuales en lugares de difícil acceso.

**Función:**

IP54: Existe protección contra salpicaduras de agua desde todas las direcciones y contra depósitos de polvo en el interior (protección contra el polvo), así como contra el contacto completo.

**Suministro:**

Incluye 1 batería de iones de litio de 12 V / 2,0 Ah, cargador, tarjeta MicroSD de 32 GB, cable de cámara n.º 492716 tam. 1,5, cable Micro-USB, gancho, imán, espejo, L-BOXX.

**Descripción técnica**

Peso	0,7 kg
Resolución pantalla	1280 × 720 px

Ø del cabezal de cámara	8,3 mm
Tamaño de la pantalla	5 pul
Tensión de batería	12 V
Capacidad de la batería	2 Ah
Clase de protección IP	IP 54
Longitud cable de cámara	1500 mm
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Bosch 12 V
Embalaje	Maleta organizada (L-Boxx)
Tipo de producto	Endoscopio