

## Ducha de emergencia, Tipo: 837



### Datos de pedido

Número de pedido	984161 837
GTIN	4251138218218
Clase de artículo	97S

### Descripción

#### Ejecución:

Ducha corporal de seguridad con lavado de ojos con sumidero, para montaje en el suelo. Las duchas de emergencia independientes se utilizan cuando no es posible montar la ducha en la pared o cuando se requiere un punto de contacto central para primeros auxilios. Con un cabezal de ducha de alto rendimiento para un chorro de agua limitado, uniforme y suave. Caudales seleccionables de 50 a 110 litros por minuto. Autodrenante, en gran medida anticálcarea y sin mantenimiento, así como muy robusta y resistente a la corrosión. Revestimiento con polvo de poliéster resistente a los productos químicos para su uso en entornos agresivos.

#### Norma:

DIN EN 15154-1:2006, DIN EN 15154-2:2006, DIN EN 15154-5:2019, ANSI Z358.1-2014, DVGW NW-0416CL0425, DVGW NW-0417CL0263

### Descripción técnica

Presión del flujo	1,5 - 3 bar
Presión del flujo	2,5 - 5 bar
Valor del flujo de la ducha de emergencia	50 l/min
Conexión rosca BSP	1,1/4 pul

Intervalo de aplicación	interior
Valor del flujo de la ducha ocular/ facial	14 l/min
Profundidad	630 mm
Presión del flujo	21,76 - 43,51 psi
Presión del flujo	36,26 - 72,52 psi
Altura	2330 mm
Situación de montaje	montada en el suelo
Anchura	425 mm
Peso	15,4 kg
Tipo de producto	Ducha de emergencia